Głowice skrawające, lewe,, system / wielkość płytki: DM/12

Dane zamówienia

Numer katalogowy	250028 DM/12
GTIN	4251414902459
Klasa artykułu	29D

Opis

Wykonanie:
Wymienne głowice skrawające do **korpusów z amortyzacją drgań**.
Zastosowanie:
Działanie amortyzujące drgania do maksymalnego wysięgu 10xD.
chłodzenie wewnętrzne: tak
System: DM
kod ISO głowicy skrawającej: DCLNR/L
pasująca wymienna płytka skrawająca: CN.. 1204..
pasują do korpusów: 264910 - 264922
minimalna ∅ otworu wstępnego $D_{min.}$: 48 mm
przesunięcie osi: 27 mm
długość całkowita: 35 mm

Opis techniczny

płytka podporowa	259224
kod ISO głowicy skrawającej	DCLNR/L
długość całkowita	35 mm

pasują do korpusów	264910 - 264922
minimalna ∅ otworu wstępnego $D_{min.}$	48 mm
System	DM
pasująca wymienna płytka skrawająca	CN.. 1204..
śruba do płytki podporowej	259612
przesunięcie osi	27 mm
łapa, śruba, pierścień uszczelniający o przekroju okrągłym	259505
wielk. płytki	12 mm
Seria	Głowice skrawające
rodzaj zastosowania	lewe,
chłodzenie wewnętrzne	tak

Akcesoria

zespół łap	259505
płytka podporowa	259224
śruba do płytki podporowej	259612