Zestaw bitów z uchwytem i nasadkami 65-elementowy, ESD

Dane zamówienia

Numer katalogowy	676175
GTIN	4010995399719
Klasa artykułu	63K

Opis

Wykonanie:
Wszystkie stosowane małe wielkości profili z 4 mm gniazdem bitów są zawarte w asortymencie. Grzechotka do bitów z 5° luzem. Z końcówką do śrub precyzyjnych ESD do prac przy komponentach elektronicznych w obszarach zagrożonych elektrostatycznie.
Zawartość:
Bity, długość 28 mm, 4 mm do śrub z główką Phillips: Po 1 szt., rozm. 000; 00; 0; 1
Bity, długość 28 mm, 4 mm do śrub płaskich: Po 1 szt. rozm. 0,8; 1,2; 1,5; 1,8; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 mm
Bity, długość 28 mm, 4 mm do śrub z gniazdem 6-kątnym: Po 1 szt, rozm. 0,7; 0,9; 1,3; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0 mm
Bity, długość 28 mm, 4 mm do śrub z gniazdem 6-kątnym: Po 1 szt. rozm. 0,050; 1/16; 5/64; 3/32; 7/64; 1/8; 9/64; 5/32 cala
Bity, długość 28 mm, 4 mm do śrub TORX® wewn.: Po 1 szt. rozm. TX3; TX4; TX5; TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20
Bity, długość 28 mm, 4 mm do wkrętów Pentalobe: Po 1 szt. rozm. PL1; PL2; PL3; PL4; PL5; PL6
Klucze nasadowe do śrub z łbem 6-kątnym: Po 1 szt, rozm. 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5 mm
Klucze nasadowe do śrub z łbem 6-kątnym: Po 1 szt. rozm. 5/64; 3/32; 7/64; 1/8; 9/64; 5/32; 3/16; 7/32 cala
Adapter: Uchwyt bitów 1/4 cala – gniazdo 6-kątne 4 mm
1 grzechotka do nasadek bitów: C 6,3 i E 6,3; z krążkiem łańcuchowym gniazdkowym
Przedłużacz 4 mm: 100 mm
1 uchwyt ESD do dokładnego wkręcania, z gniazdem 4 mm: 110 mm

izolacja elektryczna: EGB/ESD

Opis techniczny

kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak 6-kątny
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak do śrub TORX®
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	do kluczy nasadowych 6-kątnych
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak Pentalobe
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętaki płaskie
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	wkrętaki wielowpustowe
izolacja elektryczna	EGB/ESD