Szczypce płaskie dla elektroników, długość całkowita: 115 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	727190 115
GTIN	4003773035107
Klasa artykułu	73F

Opis

Wykonanie:
Powierzchnia lustrzana, stąd brak zakłóceń w układzie spowodowanych przez łuszczenie się części chromowanych. Precyzyjny przegub przetykowy. Podwójna sprężyna o małym tarciu zapewnia łagodne i płynne otwieranie. Gładko oszlifowane powierzchnie chwytowe. Starannie usunięte zadziory z krawędzi.
Uchwyty z nakładką z kilku rodzajów materiału.
Zastosowanie:
Do precyzyjnych prac montażowych, np. w elektronice lub mikromechanice.
Norma:
DIN ISO 9655
Materiał:
Stal do łożysk kulkowych, hartowana w oleju.
wskazówka:
Inne wersje dostępne na zamówienie.
szerokość główki: 9,5 mm
długość szczęk: 22,5 mm

Opis techniczny

wykonanie szczęk	wewnątrz gładko szlifowany
szerokość główki	9,5 mm
długość całkowita	115 mm
długość szczęk	22,5 mm

kształt szczęk	płaskie, proste
norma	DIN ISO 9655
Uchwyt	Uchwyt z kilku rodzajów materiału
materiał	Stal do łożysk kulkowych
powierzchnia	Polerowane na wysoki połysk
ze sprężyną rozwierającą	tak