Chicago Pneumatic

Pneumatyczne szlifierki proste, Ø tulejki zaciskowej 6 mm, Typ: 3550-180

Dane zamówienia

Numer katalogowy	079453 3550-180
GTIN	015451785260
Klasa artykułu	03R

Opis

Wykonanie:
Pneumatyczna szlifierka prosta o mocy wyjściowej 1050 W i maksymalnej prędkości obrotowej **18 000 obr./min.**
Ø tulejki zaciskowej 6 mm. wersja krótka.

Opis techniczny

masa	1,2 kg
maks. wibracje wg EN	< 2,5 m/s^2
maksymalne zapotrzebowanie powietrza	1560 l/min
moc przekazywana	1050 W
poziom natężenia dźwięku przy pracy	81 dB(A)
długość	248 mm
oznaczenie producenta	3550-180
maksymalna prędkość obrotowa	18000 min^{-1}
przyłącze pneumatyczne	1/4 cal
gwint przyłączeniowy	NPT
zasilanie energią	Zastosowanie sprężonego powietrza

Rodzaj produktu	Szlifierki proste