Garant

Klucze płaskie, 2-stronne, rozwartość klucza: 4X5 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	610600 4X5
GTIN	4062406219642
Klasa artykułu	61A

Opis

Wykonanie:
Kute matrycowo. O wąskich polach tolerancji rozwartości.
Ze zoptymalizowanym uchwytem profilowym zapewniającym wyjątkowe właściwości chwytne i umożliwiającym ergonomiczną pracę. Bardzo trwały i wyjątkowo wytrzymały.
Norma:
DIN 3110 / ISO 3318
Materiał:
Stal chromowo-wanadowa, powierzchnia chromowana niełuszcząco na matowo.
długość klucza L: 100 mm
maksymalna szerokość szczęki b1: 13 mm
maksymalna szerokość szczęki b2: 14 mm
maksymalna wysokość szczęki h: 3 mm

Opis techniczny

maksymalna wysokość szczęki h	3 mm
rozwartości kluczy	metryczne
maksymalna szerokość szczęki b1	13 mm
maksymalna szerokość szczęki b2	14 mm
długość klucza L	100 mm
rozwartość klucza 1	4 mm
rozwartość klucza 2	5 mm
norma	DIN 3110

norma	ISO 3318
położenie szczęki 1	15 stopni
położenie szczęki 2	15 stopni
materiał	Stal chromowo-wanadowa.
powierzchnia	matowy chromowany
nieiskrzący	nie
z obu stron taki sam wymiar pod klucz	nie
Rodzaj produktu	Kluczy płaskie