Garant

Klucze płaskie, 2-stronne, rozwartość klucza: 12X13 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	610600 12X13
GTIN	4062406220228
Klasa artykułu	61A

Opis

Wykonanie:
Kute matrycowo. O wąskich polach tolerancji rozwartości.
Ze zoptymalizowanym uchwytem profilowym zapewniającym wyjątkowe właściwości chwytne i umożliwiającym ergonomiczną pracę. Bardzo trwały i wyjątkowo wytrzymały.
Norma:
DIN 3110 / ISO 3318
Materiał:
Stal chromowo-wanadowa, powierzchnia chromowana niełuszcząco na matowo.
długość klucza L: 170 mm
maksymalna szerokość szczęki b1: 29 mm
maksymalna szerokość szczęki b2: 31 mm
maksymalna wysokość szczęki h: 6 mm

Opis techniczny

maksymalna szerokość szczęki b2	31 mm
rozwartość klucza 1	12 mm
rozwartości kluczy	metryczne
maksymalna szerokość szczęki b1	29 mm
maksymalna wysokość szczęki h	6 mm
rozwartość klucza 2	13 mm
długość klucza L	170 mm
norma	DIN 3110

norma	ISO 3318
położenie szczęki 1	15 stopni
położenie szczęki 2	15 stopni
materiał	Stal chromowo-wanadowa.
powierzchnia	matowy chromowany
nieiskrzący	nie
z obu stron taki sam wymiar pod klucz	nie
Rodzaj produktu	Kluczy płaskie