Mitutoyo

Suwmiarka cyfrowa IP67 z okrągłym głębokościomierzem, Zakres pomiarowy: 150 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	412624 150
GTIN	4946368694030
Klasa artykułu	44A

Opis

Wykonanie:
Suwmiarka elektroniczna z układem elektronicznym typu Absolut i dużym, czytelnym wyświetlaczem. Suwmiarka jest odporna na działanie wody, oleju i pyłu. Dzięki małemu zużyciu energii możliwa jest ciągła praca przez 15000 h na jednej baterii (wielk. 300: 5000 h). Suwmiarka włącza się automatycznie przy użyciu i wyłącza automatycznie, jeżeli nie jest używana przez ok. 20 min.
w dostawie::
W komplecie 1 bateria nr 081560, wielk. 357
stopień ochrony IP: IP 67
materiał: Stal szlachetna, INOX
wszystkie części: hartowane
Opakowanie: sztywny pojemnik
norma: DIN 862
wymiar głębokości: ∅ 1,9
zapisywanie wartości pomiaru: jednorazowe ustawienie punktu zerowego
Kalibracja: A1
odczyt: 0,01 mm
granica błędu: 0,03 mm
długość szczęk: 40 mm

Opis techniczny

z głębokościomierzem	tak
Kalibracja	A1

długość szczęk	40 mm
norma	DIN 862
automatyczne wyłączanie	tak
odczyt	0,01 mm
zakres pomiarowy	0 - 150 mm
czas pracy	15000 h
granica błędu	0,03 mm
wymiar głębokości	∅ 1,9
zapisywanie wartości pomiaru	jednorazowe ustawienie punktu zerowego
z bateriami / akumulatorkami	081560 357
liczba baterii	1
stopień ochrony IP	IP 67
Technika pomiarowa	cyfrowy
materiał	Stal szlachetna, INOX
wszystkie części	hartowane
Opakowanie	sztywny pojemnik

Usługi

Kalibracja suwmiarek, głębokościomierzy maks. zakres pomiarowy 200 mm	011030 200
Znakowanie opis laserowy	018940
Kalibracja DAkkS Suwmiarki, głębokościomierze maks. zakres pomiarowy 200 mm	011050 200

Akcesoria

Pojemnik z tworzywa sztucznego typ MS150	412470 MS150
Baterie guzikowe/baterie specjalne wielkość międzynarodowa 357	081560 357
Pojemnik z tworzywa sztucznego typ MS150	412468 MS150

Uchwyt do głębokościomierza metalowy, z 2 śrubami	412120