HOLEX

XOMT093605, HBD30, Typ: UNI

Dane zamówienia

Numer katalogowy	235062 UNI
GTIN	4062406253943
Klasa artykułu	22K

Opis

Wykonanie:
Ostrze centralne umożliwia szybkie i niezawodne centrowanie wiertła. Ostrze zewnętrzne zapewnia doskonałą kontrolę wiórów.
Zastosowanie:
Płytki skrawające SOMT wyłącznie na ostrzu zewnętrznym. Płytki skrawające XOMT wyłącznie na ostrzu centralnym.
Pasuje do :
HOLEX Pro Drill nr 235000 – 235010.
posuw f w stali < 900 N/mm^2: 0,06 - 0,14

Opis techniczny

Seria	GARANT Power Drill
liczba wymian/ostrzy	4
powłoka	TiAlN
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	XOMT093605
Gatunek	HBD30

Materiał ostrza 	HM
posuw f w stali < 900 N/mm^2	0,06 - 0,14
Rodzaj produktu	Wiercenie