KYOCERA

LOMU...08ER-SM, PR1225, wielkość płytek skrawających: 10

Dane zamówienia

Numer katalogowy	225232 10
GTIN	2050001942067
Klasa artykułu	25A

Opis

Wykonanie:
Płytki skrawające z powłoką MEGACOAT, z 4 ostrzami – przez dwustronne wykonanie. Duży, osiowy kąt natarcia, maks. 10°, znacznie zmniejsza siłę skrawania.
wskazówka:
Zalecane wartości orientacyjne dla a_e=0,3 × D.
posuw f_z na ząb: 0,06 - 0,15 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej: LOMU...08ER-SM
typ: INOX
promień naroża: 0,8 mm

Opis techniczny

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	LOMU...08ER-SM
typ	INOX
promień naroża	0,8 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\ maks.}$ przy obcinaniu	10 mm

maksymalna głębokość skrawania $a_{p\ maks.}$ przy wykonywaniu pełnych rowków	10 mm
współczynnik korekcyjny f_z	2,5
Gatunek	PR1225
Materiał ostrza	HM
posuw f_z na ząb	0,06 - 0,15 mm
liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	płytka skrawająca do frezowania