Garant

Gwintowniki maszynowe DIN 371 / 374, bez powłoki, UNF: 1/4-28

Dane zamówienia

Numer katalogowy	138000 1/4-28
GTIN	4045197080318
Klasa artykułu	11H

Opis

Wykonanie:
Stabilne wykonanie, z prawoskrętną linią śrubową. HSS-E
Zastosowanie:
Do uniw. gwintów drobnozwojnych UNF wg ASME-B1.1.
Rodzaj gwintu: UNF
Materiał ostrza
 : HSS E
norma: DIN 371
liczba zwojów na cal: 28
∅ gwintu: 6,35 mm
długość całkowita L: 80 mm
∅ chwytu D_s: 7 mm
Chwyt kwadratowy ☐: 5,5 mm
∅ otworu rdzenia: 5,5 mm

Opis techniczny

liczba rowków wiórowych	3
∅ otworu rdzenia	5,5 mm
Liczba ostrzy Z	3
liczba zwojów na cal	28
kąt nacięcia	15 stopni
∅ gwintu	6,35 mm
Materiał ostrza	HSS E

norma	DIN 371
∅ chwytu D_s	7 mm
długość całkowita L	80 mm
Chwyt kwadratowy ☐	5,5 mm
głębokość gwintu	12,7 mm
skok gwintu	0,907 mm
Rodzaj gwintu	UNF
wielkość gwintu	1/4-28 UNF
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Klasa tolerancji	2B
Kształt nakroju	C
Kąt linii śrubowej	20 stopni
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2xD przy otworze nieprzelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik