Garant

XDPW 09T308 SR, HB7720, Typ: HART

Dane zamówienia

Numer katalogowy	212956 HART
GTIN	4045197812636
Klasa artykułu	21A

Opis

wskazówka:
Zalecane wartości orientacyjne dla a_e = 0,5–1 × D / $a_{p\ maks.}$
posuw f_z na ząb: 0,43 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej: XDPW 09T308 SR
promień naroża: 0,8 mm
Promień programowany przy $a_{p\ max}$: 1,99 mm

Opis techniczny

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	XDPW 09T308 SR
Promień programowany przy $a_{p\ max}$	1,99 mm
promień naroża	0,8 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\ maks.}$ przy wykonywaniu pełnych rowków	1,15 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\ maks.}$ przy obcinaniu	1,15 mm
współczynnik korekcyjny f_z	2,5

Gatunek	HB7720
Materiał ostrza 	HM
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\ maks.}$	1,15 mm
posuw f_z na ząb	0,43 mm
liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	płytka skrawająca do frezowania