HEDI

# Lampa maszynowa, Typ: 9LED-24V

## Dane zamówienia

| | |
|---|---|
| Numer katalogowy | 081303 9LED-24V |
| GTIN | 4003644016709 |
| Klasa artykułu | 08B |

## Opis

**Wykonanie:**
Wysokiej jakości, uniwersalne lampy z włącznikiem/wyłącznikiem, gumowym przewodem zasilającym 3 m. Solidny, długi, metalowy wąż przegubowy w płaszczu, pozwalający na swobodne poruszanie klosza przy dużej stabilności ustawienia.
Wszystkie lampy maszynowe / warsztatowe Hedi® są wyposażone seryjnie w zaciski stołowe, wbudowany magnes oraz 4 śruby do elastycznego mocowania na różnych podłożach.
Sprawdzona lampa maszynowa z mocną głowicą, zabezpieczona przed pyłem i bryzgami wody, do profesjonalnego użytku w surowym otoczeniu roboczym lub do stosowania na i w maszynach. Z zabezpieczeniem przeciwzakłóceniowym wg DIN EN 62493.
stopień ochrony IP: IP 64
napięcie znamionowe: 24 V
Zogniskowanie światła: zogniskowany stożek świetlny
stały kąt wiązki światła: 60 stopni
wydajność świetlna: 9 W
Strumień światła: 900 lm

## Opis techniczny

| | |
|---|---|
| napięcie znamionowe | 24 V |

| | |
|---|---|
| zasilanie energią | Zasilanie sieciowe |
| Strumień światła | 900 lm |
| wydajność świetlna | 9 W |
| strefa wg ATEX | brak |
| stopień ochrony IP | IP 64 |
| stały kąt wiązki światła | 60 stopni |
| Zogniskowanie światła | zogniskowany stożek świetlny |
| Rodzaj produktu | Lampa maszynowa |