HEDI

Lampa maszynowa DUO, Typ: 6LEDDUO

Dane zamówienia

Numer katalogowy	081302 6LEDDUO
GTIN	4003644000135
Klasa artykułu	08B

Opis

Wykonanie:
Wysokiej jakości, uniwersalne lampy z włącznikiem/wyłącznikiem, gumowym przewodem zasilającym 3 m. Solidny, długi, metalowy wąż przegubowy w płaszczu, pozwalający na swobodne poruszanie klosza przy dużej stabilności ustawienia.
Wszystkie lampy maszynowe / warsztatowe Hedi® są wyposażone seryjnie w zaciski stołowe, wbudowany magnes oraz 4 śruby do elastycznego mocowania na różnych podłożach.
Składana soczewka umożliwia łatwe i szybkie przestawianie pomiędzy oświetleniem punktowym a szeroką wiązką świetlną. Głowica lampy obracana i wychylana o 340° dzięki przegubowi kulowemu. Wraz z wymiennym źródłem światła. Również w wersji ze światłem białym ciepłym (3000 K).
stopień ochrony IP: IP 20
wydajność świetlna: 6 W
Strumień światła: 450 lm
Kolor światła: zimny biały

Opis techniczny

Kolor światła	zimny biały

temperatura barwy	6500 K
wydajność świetlna	6 W
Źródło światła	LED
strefa wg ATEX	brak
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
stopień ochrony IP	IP 20
Strumień światła	450 lm
Rodzaj produktu	Lampa maszynowa