Akumulatorowa piła taśmowa o zwartej konstrukcji, Typ: M12FBS64

Dane zamówienia

Numer katalogowy	078202 M12FBS64
GTIN	4058546346324
Klasa artykułu	03L

Opis

Wykonanie:
Kompaktowa, mocna, akumulatorowa piła taśmowa FUEL™ z bezszczotkowym silnikiem POWERSTATE™ do zastosowań przenośnych o bardziej poręcznej konstrukcji.
· **Łatwa, beznarzędziowa wymiana brzeszczota.**
· **Bezstopniowa regulacja prędkości taśmy za pomocą przełącznika.**
· **Solidna konstrukcja metalowa, hak metalowy.**
· **Oświetlenie diodowe LED obszaru cięcia.**
w dostawie::
Zawiera 2× akumulator M12 B4, bez ładowarki, walizkę transportową.
wskazówka:
Odpowiednie akumulatory zamienne i osprzęt zob. nr 073816 i 073809. Odpowiednie tarcze do piły tarczowej na zamówienie.
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: Milwaukee typ HB 12 V
Liczba dołączonych akumulatorów: 2
rodzaj akumulatora: litowo-jonowy
pojemność akumulatora: 4 Ah
Napięcie akumulatorów: 12 V
prędkość taśmy: 0 - 116 m/min
maks. głębokość cięcia 90°: 85 mm

Opis techniczny

długość brzeszczotu do pił taśmowych	726 mm
masa	3,2 kg
Napięcie akumulatorów	12 V
prędkość taśmy	0 - 116 m/min
pojemność akumulatora	4 Ah
zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
maks. głębokość cięcia 90°	85 mm
Liczba dołączonych akumulatorów	2
maks. wibracje wg EN	< 2,5 m/s^2
oznaczenie producenta	M12FBS64
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
szerokość brzeszczotu do pił taśmowych	13 mm
Opakowanie	Walizka transportowa
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Milwaukee typ B 12 V
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Milwaukee typ HB 12 V
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Milwaukee typ HB 12 V
Rodzaj produktu	Piły

Akcesoria

Akumulatorowy zestaw startowy Typ M12NRG4	073839 M12NRG4
System akumulatorów litowo-jonowych M12B4 typ akumulatora, napięcie akumulatora MB12 V	073815 MB12
Ładowarki akumulatorów Typ M1218SC	073840 M1218SC
	073829 MB12

System akumulatorów litowo - jonowych M12B6 typ akumulatora, napięcie MB12 V	
System akumulatorów litowo-jonowych M4B2/M12B2 typ akumulatora, napięcie akumulatora MB12 V	073814 MB12