SSI SCHÄFER

Półki, szerokość×głębokość: 1282X400 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	992010 1282X400
GTIN	
Klasa artykułu	95S

Opis

Wykonanie:
Półki ocynkowane z dnem z podwójnym brzegiem i 10-krotnym krawędziowaniem podłużnym. Z rzędami szczelin z przodu i z tyłu umożliwiającymi umieszczenie ścianek działowych. Odstępy między szczelinami 41 mm.
materiał: ocynkowany
szerokość: 1282 mm
głębokość: 400 mm
nośność półki: 150 kg

Opis techniczny

głębokość	400 mm
wykonanie półek	Półka rowkowana
szerokość	1282 mm
nośność półki	150 kg
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu)	150 kg
Grubość półki	30 mm
materiał	ocynkowany

Atrybut nazwy produktu	Nośność 150 kg
Rodzaj produktu	Elementy regałów półkowych