Garant

CN.G 120408, Gatunek: HB725-1

Dane zamówienia

Numer katalogowy	250158 HB725-1
GTIN	4062406750541
Klasa artykułu	21G

Opis

CN.G 120408 HB725-1 Gatunek: HB725-1
Łamacz wiórów: UM1
tolerancja: M
głębokość skrawania a_p: 0,2 - 6 mm
posuw f: 0,05 - 0,6 mm/obr,
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 50 - 250 m/min

Opis techniczny

głębokość skrawania a_p	0,2 - 6 mm
Łamacz wiórów	UM1
Zastosowanie główne	UNI
tolerancja	M
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
posuw f	0,05 - 0,6 mm/obr,
promień naroża	0,8 mm

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	50 - 250 m/min
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CN.G 120408
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Gatunek	HB725-1
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia