Odkurzacz akumulatorowy, Typ: M18CV-0

Dane zamówienia

Numer katalogowy	070233 M18CV-0
GTIN	4002395289998
Klasa artykułu	03L

Opis

Wykonanie:
Powerful 18-V hand vacuum cleaner for wood, metal and coarse dirt.
· **HEPA filter traps 99.97 % of all dust particles.**
· **Viewing window for easy checking of amount of dirt in the collection container.**
· **Lockable switch for continuous operation.**
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: Milwaukee typ HB 18 V
przepływ objętościowy: 1019 l/min
Liczba dołączonych akumulatorów: 0
rodzaj akumulatora: litowo-jonowy
Napięcie akumulatorów: 18 V
pojemność zbiornika: 2,5 l
długość węża ssącego: 1,2 m
przepływ objętościowy: 1019 l/min

Opis techniczny

Liczba dołączonych akumulatorów	0
przepływ objętościowy	1019 l/min
Masa bez akumulatorów	1,6 kg
długość węża ssącego	1,2 m
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy

Napięcie akumulatorów	18 V
pojemność zbiornika	2,5 l
oznaczenie producenta	M18CV-0
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Milwaukee typ B 18 V
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Milwaukee typ HB 18 V
Rodzaj produktu	Odsysanie