Garant

SCLT 05T104 z powłoką diamentową, HB7810, Typ: ALU

Dane zamówienia

Numer katalogowy	216463 ALU
GTIN	4045197658234
Klasa artykułu	21B

Opis techniczny

posuw f_z na ząb	0,08 – 0,18 mm
typ	ALU
promień naroża	0,4 mm
grubość płytki E	1,98 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SCLT 05T104
Gatunek	HB7810
Materiał ostrza	HM
liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	płytka skrawająca do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
aluminium tworzywa sztuczne	nadaje się	1000 m/min	N
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się	900 m/min	N
Al > 10% Si:	nadaje się	550 m/min	N
Grafit, GFK, CFK	nadaje się		
maksymalnie na mokro	nadaje się		
suchy	nadaje się warunkowo		