Garant

APGT 1003 PDTR, HB 7805, typ: ALU

Dane zamówienia

Numer katalogowy	215944 ALU
GTIN	4045197658210
Klasa artykułu	21A

Opis

Wykonanie:
Płytki o bardzo dodatniej geometrii i śrubowych krawędziach ostrzy.
wskazówka:
Zalecane wartości orientacyjne obowiązują dla frezów nr 215800, 215850, 215870:
dla $a_e = 0{,}3 \times D$ / $a_{p\ maks.} = 4{,}8$ mm.
grubość płyty: 3,18 mm
posuw f_z na ząb: 0,12 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\ maks.}$ przy wykonywaniu pełnych rowków: 2,5 mm

Opis techniczny

typ	ALU
posuw f_z na ząb	0,12 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\ maks.}$ przy obcinaniu	4,8 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\ maks.}$ przy wykonywaniu pełnych rowków	2,5 mm
Seria	Frez do fazowania

Seria	Głowice jeżowe
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	APGT 1003 PDTR
Gatunek	HB 7805
Materiał ostrza 	HM
grubość płyty	3,18 mm