Garant

RDHX 1604 MOTN, HB7525, Typ: ST900

Dane zamówienia

Numer katalogowy	212297 ST900
GTIN	4045197554345
Klasa artykułu	21A

Opis

Wykonanie:
Wszystkie płytki skrawające nadają się do zastosowania z korpusami 0° ujemnymi, jak i 7° dodatnimi.
wskazówka:
Zalecane wartości eksploatacyjne dla a_e = 0,3×D / $a_{pmaks.}$ = 5,0 mm.
posuw f_z na ząb: 0,3 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej: RDHX 1604 MOTN
typ: ST900
promień naroża: 8 mm

Opis techniczny

typ	ST900
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	RDHX 1604 MOTN
promień naroża	8 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\ maks.}$ przy obcinaniu	8 mm

maksymalna głębokość skrawania $a_{p\ maks.}$ przy wykonywaniu pełnych rowków	4 mm
Materiał ostrza	HM
Gatunek	HB7525
posuw f_z na ząb	0,3 mm
liczba wymian/ostrzy	6
współczynnik korekcyjny f_z	2,5
Rodzaj produktu	płytka skrawająca do frezowania