Garant

RDHX 1003 MOTN, HB7515, Typ: ST1400

Dane zamówienia

Numer katalogowy	212243 ST1400
GTIN	4045197554314
Klasa artykułu	21A

Opis

Wykonanie:
Wszystkie płytki skrawające nadają się do zastosowania z korpusami 0° ujemnymi, jak i 7° dodatnimi.
wskazówka:
Zalecane wartości eksploatacyjne dla a_e = 0,3×D / $a_{pmaks.}$ = 2,5 mm.
posuw f_z na ząb: 0,22 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej: RDHX 1003 MOTN
typ: ST1400
promień naroża: 5 mm

Opis techniczny

typ	ST1400
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	RDHX 1003 MOTN
promień naroża	5 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\ maks.}$ przy obcinaniu	5 mm

maksymalna głębokość skrawania $a_{p\ maks.}$ przy wykonywaniu pełnych rowków	2,5 mm
Materiał ostrza	HM
Gatunek	HB7515
posuw f_z na ząb	0,22 mm
liczba wymian/ostrzy	6
współczynnik korekcyjny f_z	2,5
Rodzaj produktu	płytka skrawająca do frezowania