Garant

RDMW 12T3 MOTN, HB7520, Typ: UNI

Dane zamówienia

Numer katalogowy	212285 UNI
GTIN	4045197302540
Klasa artykułu	21A

Opis

Wykonanie:
Wszystkie płytki skrawające nadają się do zastosowania z korpusami 0° ujemnymi, jak i 7° dodatnimi.
wskazówka:
Zalecane wartości eksploatacyjne dla a_e = 0,3×D / $a_{pmaks.}$ = 4,0 mm.
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej: RDMW 12T3 MOTN
typ: UNI
promień naroża: 6 mm

Opis techniczny

typ	UNI
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	RDMW 12T3 MOTN
promień naroża	6 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\ maks.}$ przy obcinaniu	2,5 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\ maks.}$ przy wykonywaniu pełnych rowków	2,5 mm

Materiał ostrza 	HM
Gatunek	HB7520
liczba wymian/ostrzy	6
współczynnik korekcyjny f_z	2,5
Rodzaj produktu	płytka skrawająca do frezowania