Garant

# XDLT 070308 ER, HB7635, Typ: INOX

## Dane zamówienia

| | |
|---|---|
| Numer katalogowy | 212934 INOX |
| GTIN | 4045197581587 |
| Klasa artykułu | 21A |

## Opis

**wskazówka:**
Zalecane wartości orientacyjne dla $a_e$ = 0,5–1 × D / $a_{p\ maks.}$
posuw $f_z$ na ząb: 0,72 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej: XDLT 070308 ER
typ: INOX
promień naroża: 0,8 mm
Promień programowany przy $a_{p\ max}$: 1,58 mm

## Opis techniczny

| | |
|---|---|
| typ | INOX |
| Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | XDLT 070308 ER |
| Promień programowany przy $a_{p\ max}$ | 1,58 mm |
| promień naroża | 0,8 mm |
| maksymalna głębokość skrawania $a_{p\ maks.}$ przy obcinaniu | 0,85 mm |

| | |
|---|---|
| maksymalna głębokość skrawania $a_{p\ maks.}$ przy wykonywaniu pełnych rowków | 0,85 mm |
| współczynnik korekcyjny $f_z$ | 2,5 |
| Gatunek | HB7635 |
| Materiał ostrza   | HM |
| maksymalna głębokość skrawania $a_{p\ maks.}$ | 0,85 mm |
| posuw $f_z$ na ząb | 0,72 mm |
| liczba wymian/ostrzy | 4 |
| Rodzaj produktu | płytka skrawająca do frezowania |