Garant

XDLW 120408 TN, HB7720, Typ: ST1400



Dane zamówienia

Numer katalogowy	212975 ST1400
GTIN	4045197454911
Klasa artykułu	21A

Opis

wskazówka:
Zalecane wartości orientacyjne dla a_e = 0,5–1 × D / $a_{p\ maks.}$
posuw f_z na ząb: 1 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej: XDLW 120408 TN
typ: ST1400
promień naroża: 0,8 mm
Promień programowany przy $a_{p\ max}$: 2,6 mm

Opis techniczny

typ	ST1400
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	XDLW 120408 TN
Promień programowany przy $a_{p\ max}$	2,6 mm
promień naroża	0,8 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\ maks.}$ przy wykonywaniu pełnych rowków	1,8 mm

maksymalna głębokość skrawania $a_{p\ maks.}$ przy obcinaniu	1,8 mm
współczynnik korekcyjny f_z	2,5
Gatunek	HB7720
Materiał ostrza 	HM
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\ maks.}$	1,8 mm
posuw f_z na ząb	1 mm
liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	płytka skrawająca do frezowania