KYOCERA

Głowice frezarskie 90° MFWN, z otworem, ∅ D / liczba ostrzy Z: 160/14 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	225615 160/14
GTIN	4960664647781
Klasa artykułu	25O

Opis

Wykonanie:
Frezy z 2-stronnymi płytkami skrawającymi.
Połączenie kąta przyłożenia, wykonania przestrzeni na wióry oraz geometrii i kąta ostrza płytek skrawających zapewniają bardzo dobrą wydajność skrawania, odprowadzanie wiórów, trwałość i niskie siły skrawania, a tym samym wysoką ekonomiczność. bez chłodzenia wewnętrznego.
Kąt ustawienia κ: 90 stopni
Zastosowanie frezu: frezowanie kątowe
Zastosowanie frezu: Wcinanie
chłodzenie wewnętrzne: tak
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\ maks.}$: 8 mm
długość całkowita L_{ges}: 63 mm
∅ otworu uchwytu: 40 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca: WNMU 0806..
śruba mocująca płytki obracane: 229701 (T15; 3,5 Nm)

Opis techniczny

śruba mocująca płytki obracane	229701 (T15; 3,5 Nm)
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\ maks.}$	8 mm

pasująca wymienna płytka skrawająca	WNMU 0806..
długość całkowita L_{ges}	63 mm
∅ ostrzy D_c	160 mm
∅ otworu uchwytu	40 mm
Liczba ostrzy Z	14
Seria	Głowice jeżowe
wykonanie chwytu	z otworem
Kąt ustawienia κ	90 stopni
Zastosowanie frezu	frezowanie kątowe
Zastosowanie frezu	Wcinanie
chłodzenie wewnętrzne	tak

Akcesoria

Śruby mocujące	229701