KYOCERA

BDMT 070308 ER-JT, PR1210, Typ: GG

Dane zamówienia

Numer katalogowy	227157 GG
GTIN	4960664622597
Klasa artykułu	25A

Opis

wskazówka:
Zalecana wartość dla a_e = 0,3×D. Dokładnie 90° do a_p = 4 mm.
promień naroża: 0,8 mm
posuw f_z na ząb: 0,09 – 0,16 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\ maks.}$ przy wykonywaniu pełnych rowków: 4 mm

Opis techniczny

posuw f_z na ząb	0,09 – 0,16 mm
typ	GG
promień naroża	0,8 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\ maks.}$ przy obcinaniu	4 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\ maks.}$ przy wykonywaniu pełnych rowków	4 mm
współczynnik korekcyjny f_z	2,5
liczba wymian/ostrzy	2

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	BDMT 070308 ER-JT
Gatunek	PR1210
Materiał ostrza 	HM
Rodzaj produktu	płytka skrawająca do frezowania