KYOCERA

BDGT 11T308 FR-JA, GW25, Typ: ALU

Dane zamówienia

Numer katalogowy	227327 ALU
GTIN	4960664457861
Klasa artykułu	25A

Opis

wskazówka:
Zalecana wartość dla a_e = 0,3×D. Dokładnie 90° do a_p = 5,5 mm.
promień naroża: 0,8 mm
posuw f_z na ząb: 0,05 – 0,33 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\ maks.}$ przy wykonywaniu pełnych rowków: 5,5 mm

Opis techniczny

typ	ALU
posuw f_z na ząb	0,05 – 0,33 mm
promień naroża	0,8 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\ maks.}$ przy obcinaniu	5,5 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\ maks.}$ przy wykonywaniu pełnych rowków	5,5 mm
współczynnik korekcyjny f_z	2,5
liczba wymian/ostrzy	2

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	BDGT 11T308 FR-JA
Gatunek	GW25
Materiał ostrza 	HM
Rodzaj produktu	płytka skrawająca do frezowania