Garant

SDMX 0903 AFEN, HB7635, Typ: INOX



Dane zamówienia

Numer katalogowy	214460 INOX
GTIN	4045197302908
Klasa artykułu	21A

Opis

Wykonanie:
- **płytki skrawające do wyższych prędkości skrawania i posuwów;**
- **precyzyjnie spiekane i oszlifowane – najwyższa jakość powierzchni obrabianej**
- **struktura o b. drobnym ziarnie - duża twardość i odporność na ścieranie.**

wskazówka:
Zalecana wartość dla a_e = 0,5 ... 1×D / $a_{p\ maks.}$ = 3 mm.

Opis techniczny

posuw f_z na ząb	0,14 mm
typ	INOX
grubość płytki E	3,18 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SDMX 0903 AFEN
Gatunek	HB7635
Materiał ostrza	HM

liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	płytka skrawająca do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
Stal < 500 N/mm²	nadaje się warunkowo	270 m/min	P
Stal < 750 N/mm²	nadaje się warunkowo	220 m/min	P
Stal < 900 N/mm²	nadaje się warunkowo	220 m/min	P
Stal < 1100 N/mm²	nadaje się warunkowo	150 m/min	P
Stal < 1400 N/mm²	nadaje się warunkowo	105 m/min	P
Stal INOX < 900 N/mm²	nadaje się	100 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm²	nadaje się	80 m/min	M
Ti > 850 N/mm²	nadaje się	50 m/min	S
maksymalnie na mokro	nadaje się		
suchy	nadaje się		