KYOCERA

BDMT 11T308 ER-N3, PR1225, Typ: ST1400

Dane zamówienia

Numer katalogowy	227471 ST1400
GTIN	4960664609437
Klasa artykułu	25A

Opis

wskazówka:
Frezy są uzbrajane naprzemiennie w jednakową liczbę płytek skrawających typu N2 i N3. Prosimy zwracać uwagę na wskazówki dotyczące przyporządkowania, umieszczone na korpusie.
Zalecana wartość dla a_e = 0,3×D.
promień naroża: 0,8 mm
posuw f_z na ząb: 0,09 – 0,16 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\ maks.}$ przy wykonywaniu pełnych rowków: 8 mm

Opis techniczny

posuw f_z na ząb	0,09 – 0,16 mm
typ	ST1400
promień naroża	0,8 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\ maks.}$ przy obcinaniu	8 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\ maks.}$ przy wykonywaniu pełnych rowków	8 mm
liczba wymian/ostrzy	2

współczynnik korekcyjny f_z	2,5
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	BDMT 11T308 ER-N3
Gatunek	PR1225
Materiał ostrza 	HM
Rodzaj produktu	płytka skrawająca do frezowania