KYOCERA

DCGT 070201, Gatunek: PR1725

Dane zamówienia

Numer katalogowy	260380 PR1725
GTIN	4960664923403
Klasa artykułu	25E

Opis

Opis techniczny

prędkość skrawania v_c zastosowanie dodatkowe	50 - 150 m/min
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DCMT 070204
liczba wymian/ostrzy	2
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Zastosowanie główne	M
Łamacz wiórów	MFP-SKS
promień naroża	0,4 mm
posuw f	0,03 - 0,2 mm/obr,
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	60 - 200 m/min
głębokość skrawania a_p	0,2 - 1,5 mm

tolerancja	G
Gatunek	PR1725
Zastosowanie dodatkowe	P
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia