KYOCERA

BDMT 170416 ER-JT, PR1225, Typ: ST1400

Dane zamówienia

Numer katalogowy	227539 ST1400
GTIN	4960664609499
Klasa artykułu	25A

Opis

wskazówka:
Zalecane wartości orientacyjne $a_e = 0{,}3 \times D$.
Dokładne 90° do $a_p = 9$ mm.
promień naroża: 1,6 mm
posuw f_z na ząb: 0,09 – 0,22 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\ maks.}$ przy wykonywaniu pełnych rowków: 9 mm

Opis techniczny

typ	ST1400
posuw f_z na ząb	0,09 – 0,22 mm
promień naroża	1,6 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\ maks.}$ przy obcinaniu	9 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\ maks.}$ przy wykonywaniu pełnych rowków	9 mm
współczynnik korekcyjny f_z	2,5

liczba wymian/ostrzy	2
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	BDMT 170416 ER-JT
Gatunek	PR1225
Materiał ostrza 	HM
Rodzaj produktu	płytka skrawająca do frezowania