KYOCERA

BDGT 170408 FR-JA, GW25, Typ: ALU

Dane zamówienia

Numer katalogowy	227527 ALU
GTIN	4960664457885
Klasa artykułu	25A

Opis

wskazówka:
Zalecane wartości orientacyjne $a_e = 0{,}3 \times D$.
Dokładne 90° do $a_p = 9$ mm.
promień naroża: 0,8 mm
posuw f_z na ząb: 0,05 – 0,33 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\ maks.}$ przy wykonywaniu pełnych rowków: 9 mm

Opis techniczny

typ	ALU
posuw f_z na ząb	0,05 – 0,33 mm
promień naroża	0,8 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\ maks.}$ przy obcinaniu	9 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\ maks.}$ przy wykonywaniu pełnych rowków	9 mm
liczba wymian/ostrzy	2

współczynnik korekcyjny f_z	2,5
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	BDGT 170408 FR-JA
Gatunek	GW25
Materiał ostrza 	HM
Rodzaj produktu	płytka skrawająca do frezowania