Garant

Nawiertaki NC, 90°, ∅ Ds: 10 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	231500 10
GTIN	4045197220455
Klasa artykułu	21Y

Opis

Wykonanie:
z chwytem walcowym
Nawiertak odpowiedni do kształtu płytek: 90
Nawiertak odpowiedni do kształtu płytek: Promień
Liczba ostrzy Z: 1
maksymalna ∅ otworu d_1: 10 mm
maks. głębokość otworu l_1: 4 mm
długość całkowita L_{ges}: 90 mm
wielkość płytek skrawających: 10
wielkość płytek skrawających: 10G

Opis techniczny

wielkość płytek skrawających	10
wielkość płytek skrawających	10G
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SOGT 0802
∅ chwytu D_s	10 mm
maksymalna ∅ otworu d_1	10 mm
długość całkowita L_{ges}	90 mm
śruba mocująca płytki obracane	231540_TX8 (2,0 Nm)
maks. głębokość otworu l_1	4 mm
Liczba ostrzy Z	1

chwyt	DIN 1835 B
Nawiertak odpowiedni do kształtu płytek	90
Nawiertak odpowiedni do kształtu płytek	Promień
Atrybut nazwy produktu	90°
chłodzenie wewnętrzne	nie
kąt wierzchołkowy	90 stopni
Rodzaj produktu	Wiertła z płytkami skrawającymi

Akcesoria

Śruby zaciskowe Torx napęd TX8	231540 TX8
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
Groty 8 mm, z magnesem z uchwytem bitów 1/4 cala długość całkowita 50 mm	659874 50
Groty Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX8	674248 TX8