Garant

APMT 133524 ER, HB7630, Typ: INOX

Dane zamówienia

Numer katalogowy	215364 INOX
GTIN	4045197673626
Klasa artykułu	21A

Opis

wskazówka:
Zalecana wartość dla a_e = 0,25×D / a_p = 4 mm, $a_{p\ maks.}$ = 6 mm.
promień naroża: 2,4 mm
posuw f_z na ząb: 0,18 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\ maks.}$ przy wykonywaniu pełnych rowków: 6 mm

Opis techniczny

typ	INOX
posuw f_z na ząb	0,18 mm
promień naroża	2,4 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\ maks.}$ przy obcinaniu	13 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\ maks.}$ przy wykonywaniu pełnych rowków	6 mm
Seria	Softcut®
liczba wymian/ostrzy	2

współczynnik korekcyjny f_z	2,5
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	APMT 133524 ER
Gatunek	HB7630
Materiał ostrza 	HM
Rodzaj produktu	płytka skrawająca do frezowania