Garant

APMT 060220 ER, HB7630, Typ: INOX

Dane zamówienia

Numer katalogowy	215667 INOX
GTIN	4045197673763
Klasa artykułu	21A

Opis

wskazówka:
Zalecana wartość dla a_e = 0,25×D. a_p = 3 mm, $a_{p\ maks.}$ = 4 mm.
promień naroża: 2 mm
posuw f_z na ząb: 0,08 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\ maks.}$ przy wykonywaniu pełnych rowków: 4 mm

Opis techniczny

typ	INOX
posuw f_z na ząb	0,08 mm
promień naroża	2 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\ maks.}$ przy obcinaniu	6 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\ maks.}$ przy wykonywaniu pełnych rowków	4 mm
Seria	Softcut®
liczba wymian/ostrzy	2

współczynnik korekcyjny f_z	2,5
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	APMT 060220 ER
Gatunek	HB7630
Materiał ostrza 	HM
Rodzaj produktu	płytka skrawająca do frezowania