Głowice kątowe 90°, z otworem, ∅ D / liczba ostrzy Z: 80/7 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	215715 80/7
GTIN	4045197410665
Klasa artykułu	21O

Opis

Wykonanie:
Frez kątowy ze zmienną podziałką zapewnia spokojną pracę.
wskazówka:
Stosować wkrętaki dynamometryczne TQ GARANT nr **211750, wielk. 5,0** z grotem nr**674252, wielk. 15IP**.
Kąt ustawienia κ: 90 stopni
Zastosowanie frezu: frezowanie kątowe
Podział ostrzy frezu: nierówne
chłodzenie wewnętrzne: tak
Wymiana narzędzi: PowerCard
długość całkowita L_{ges}: 50 mm
∅ otworu uchwytu: 27 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca: AP.. 16..
śruby mocujące: 219812 (15IP; 5,0 Nm)

Opis techniczny

śruby mocujące	219812 (15IP; 5,0 Nm)
∅ otworu uchwytu	27 mm

długość całkowita L_{ges}	50 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	AP.. 16..
∅ ostrzy D_c	80 mm
Liczba ostrzy Z	7
Seria	Głowice jeżowe
wykonanie chwytu	z otworem
Kąt ustawienia κ	90 stopni
Zastosowanie frezu	frezowanie kątowe
Podział ostrzy frezu	nierówne
chłodzenie wewnętrzne	tak
Wymiana narzędzi	PowerCard

Akcesoria

zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	219812
Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe nastawiony moment obrotowy 5,0 N·m	211750 5,0
Grot dla wkrętów Torx Plus®, chwyt E 6,3 profil Torx-Plus® 15IP	674252 15IP