Garant

CC.T 120404, Gatunek: HU7310

Dane zamówienia

Numer katalogowy	260158 HU7310
GTIN	4045197668417
Klasa artykułu	21G

Opis

CC.T 120404 HU7310 Gatunek: HU7310
Łamacz wiórów: AM
tolerancja: G
głębokość skrawania a_p: 0,1 - 4 mm
posuw f: 0,05 - 0,5 mm/obr,
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 350 - 600 m/min

Opis techniczny

głębokość skrawania a_p	0,1 - 4 mm
Głębokość skrawania $a_{p\ min.}$	0,25 mm
Głębokość skrawania $a_{p\ maks.}$	4,25 mm
Zastosowanie główne	N
posuw f	0,05 - 0,5 mm/obr,
Warunki skrawania	ciągle
Łamacz wiórów	AM

promień naroża	0,4 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	350 - 600 m/min
Gatunek	HU7310
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
powłoka	bez powłoki
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCGT 120404
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	G
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia