HEDI

Lampa maszynowa, Typ: 9LED

Dane zamówienia

Numer katalogowy	081300 9LED
GTIN	4003644017027
Klasa artykułu	08B

Opis

Wykonanie:
Wysokiej jakości, uniwersalne lampy z włącznikiem/wyłącznikiem, gumowym przewodem zasilającym 3 m.
Wszystkie lampy maszynowe / warsztatowe HEDI® są wyposażone seryjnie w zaciski stołowe, wbudowany magnes oraz 4 śruby do elastycznego mocowania na różnych podłożach.
Sprawdzona lampa maszynowa z mocną głowicą, zabezpieczona przed pyłem i bryzgami wody, do profesjonalnego użytku w surowym otoczeniu roboczym lub do stosowania na i w maszynach. Zabezpieczenie przeciwzakłóceniowe wg DIN EN 62493. Lampa maszynowa **z diodami LED** do punktowego oświetlania stanowiska pracy. Małe zużycie energii, zapobieganie przegrzaniu i napromieniowaniu oświetlanych obiektów promieniowaniem UV.
Głowica latarki z udoskonalonym przegubem.
Funkcja:
IP64: Ochrona przed rozpryskującą się wodą ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.
w dostawie::
Wraz ze świetlówką, z **silnym magnesem, ściskiem śrubowym
50 mm oraz śrubami do mocowania** do maszyny, stołu, ściany
lub sufitu.

Opis techniczny

Strumień światła	1140 lm
Źródło światła	Latarka prętowa LED,
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
stopień ochrony IP	IP 64
Wymienne źródło światła	nie
wydajność świetlna	12 W
napięcie znamionowe	250 V
stały kąt wiązki światła	60 stopni
Zogniskowanie światła	Zogniskowany stożek świetlny
Rodzaj produktu	Lampa maszynowa