KYOCERA

TNMG 160408, Gatunek: CA510

Dane zamówienia

Numer katalogowy	251474 CA510
GTIN	4960664699179
Klasa artykułu	25E

Opis

TNMG 160408 CA510 Gatunek: CA510
Łamacz wiórów: PQ
głębokość skrawania a_p: 0,2 - 2,5 mm
posuw f: 0,13 - 0,4 mm/obr,
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 180 - 590 m/min

Opis techniczny

posuw f	0,13 - 0,4 mm/obr,
promień naroża	0,8 mm
Łamacz wiórów	PQ
Warunki skrawania	ciągły
Głębokość skrawania $a_{p\ min.}$	0,55 mm
Zastosowanie główne	P
głębokość skrawania a_p	0,2 - 2,5 mm
Głębokość skrawania $a_{p\ maks.}$	4 mm

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	180 - 590 m/min
Gatunek	CA510
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TNMG 160408
liczba wymian/ostrzy	6
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia