KYOCERA

CNGA 120404, KBN05M, Typ: ME

Dane zamówienia

Numer katalogowy	255608 ME
GTIN	4960664598892
Klasa artykułu	25H

Opis

Wykonanie:
płytki skrawające z CBN, powlekane MEGACOAT. MultiEdge; każda płytka skrawająca z 2 lub 3 ostrzami.
Gatunek: KBN05M
Łamacz wiórów: ME
głębokość skrawania a_p: 0,05 - 0,2 mm
posuw f: 0,1 - 0,2 mm/obr,
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 120 - 200 m/min

Opis techniczny

głębokość skrawania a_p	0,05 - 0,2 mm
posuw f	0,1 - 0,2 mm/obr,
promień naroża	0,4 mm
Łamacz wiórów	ME
Głębokość skrawania $a_{p\ min.}$	0,05 mm
Głębokość skrawania $a_{p\ maks.}$	0,2 mm

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 200 m/min
Warunki skrawania	ciągle
Gatunek	KBN05M
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza 	CBN
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNGA 120404
liczba wymian/ostrzy	4
Atrybut nazwy produktu	KBN05M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia