KOMET

Uchwyty płytek KOMET® 90° do M03Speed współbieżne, pasują do wielk. M03: 62-82

Dane zamówienia

Numer katalogowy	238374 62-82
GTIN	4047109024922
Klasa artykułu	24I

Opis

wskazówka:
Zastosowanie możliwe tylko w połączeniu z wymiennym mostkiem nr 238372.
Długość wysięgu L_1: 103 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej: TOHX 0902..
śruby mocujące: 239653 8IP4
Most wymienny: 238372 62; 82

Opis techniczny

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TOHX 0902..
odpowiednie do wielk. M03	62 – 82
śruby mocujące	239653 8IP4
Długość wysięgu L_1	103 mm
Most wymienny	238372 62; 82
Rodzaj produktu	Narzędzie wrzecionowe

Akcesoria

Zestawy śrub zaciskowych Torx Plus 10 -elem. napęd 8IP4	239653 8IP4