Noże, lewe, chwyt / wielkość płytki: 25/12mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	250019 25/12
GTIN	4045197650023
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

długość główki L_1	33 mm
wielk. płytki	12 mm
zestawy tulejek sprężystych,	259044 2
płytka podporowa	259031 2
pasująca wymienna płytka skrawająca	CN.. 1204..
śrubado dźwigni	259018 2
Dźwigienka	259015 2
zestaw kołków sprężystych	259047 2
Szerokość funkcjonalna L_4	32 mm
kod ISO uchwytu	PCLNR/L 2525M12
Wielkość chwytu	25 mm
długość całkowita L	150 mm
norma	DIN ISO 5610
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	95 stopni

zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

śrubado dźwigni Typ 2	259018 2
płytka podporowa Typ 2	259031 2
zestawy tulejek sprężystych,10-częściowy Typ 2	259044 2
zestawy kołków sprężystych10-częściowy Typ 2	259047 2
Dźwigienka Typ 2	259015 2