LEDLENSER

Latarki czołowe LED, oznaczenie producenta: H7R.2

Dane zamówienia

Numer katalogowy	081486 H7R.2
GTIN	4029113729802
Klasa artykułu	04B

Opis

Wykonanie:
Wysokiej jakości latarki czołowe LED o duże sile światła. **Duża jasność,** możliwość ogniskowania wiązki światła i płynnego ściemniania. Z wieloma trybami oświetlenia.
Z możliwością ładowania. Akumulator litowo-jonowy i ładowarka USB.
stopień ochrony IP: IP X6
stopień ochrony IP: IP X6
strumień światła, stopień 1: 300 lm
strumień światła, stopień 2: 20 lm
czas świecenia na stopniu 1: 4 h
czas świecenia na stopniu 2: 30 h
Advanced Focus System (AFS): tak

Opis techniczny

strumień światła, stopień 1	300 lm
liczba baterii	1
Advanced Focus System (AFS)	tak
Akumulator w komplecie	1 x litowo-jonowy
masa	165 g
oznaczenie producenta	H7R.2

Smart Light Technology (SLT)	tak
strumień światła, stopień 2	20 lm
czas świecenia na stopniu 1	4 h
czas świecenia na stopniu 2	30 h
∅ główki	35 mm
turning focus	tak
Rapid Focus	tak
stopień ochrony IP	IP X6
Z ochroną przeciwwybuchową	nie