KYOCERA

CNMG 160616, Gatunek: CA510

Dane zamówienia

Numer katalogowy	250378 CA510
GTIN	4960664697199
Klasa artykułu	25E

Opis

CNMG 160616 CA510 Gatunek: CA510
Łamacz wiórów: PH
głębokość skrawania a_p: 1 - 10 mm
posuw f: 0,25 - 0,8 mm/obr,
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 80 - 450 m/min

Opis techniczny

Głębokość skrawania $a_{p\ maks.}$	5,5 mm
posuw f	0,25 - 0,8 mm/obr,
głębokość skrawania a_p	1 - 10 mm
Łamacz wiórów	PH
Głębokość skrawania $a_{p\ min.}$	1,05 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	80 - 450 m/min
promień naroża	1,6 mm
Warunki skrawania	ciągły

Zastosowanie główne	P
Gatunek	CA510
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 160616
liczba wymian/ostrzy	4
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia