Garant

Wytaczaki HM, lewe, ø chwytu / wielkość płytki: 10/06 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	260017 10/06
GTIN	4045197651891
Klasa artykułu	21T

Opis

Wytaczaki HM 10/06 mmkod ISO uchwytu: E10K SCLCR/L06
Miejsce połączenia / podziału: 10 mm
Kąt ustawienia κ: 95 stopni
pasująca wymienna płytka skrawająca: CC.. 0602..
minimalna ∅ otworu wstępnego $D_{min.}$: 12 mm
Przesunięcie osi L_3: 6 mm

Opis techniczny

Przesunięcie osi L_3	6 mm
Miejsce połączenia / podziału	10 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	CC.. 0602..
wielk. płytki	6 mm
długość główki L_1	10 mm
kod ISO uchwytu	E10K SCLCR/L06
śruby mocujące	269028 7
Długość wysięgu L_1	60 mm
minimalna ∅ otworu wstępnego $D_{min.}$	12 mm
∅ chwytu	10 mm
długość całkowita L	125 mm
wysokość mocowania L_2	9,6 mm
Kąt ustawienia κ	95 stopni

Przyporządkowanie płytek skrawających	prawe i neutralne
rodzaj zastosowania	lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	8×D
Materiał ostrza 	HM
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	269413
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX8	674248 TX8
śruby mocujące Typ 7	269028 7
Zestawy wytaczaków HM	260019