Garant

Wytaczaki stalowe, prawe, ø chwytu / wielkość płytki: 8/06 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	260032 8/06
GTIN	4045197652225
Klasa artykułu	21T

Opis

Wytaczaki stalowe 8/06 mmkod ISO uchwytu: A08H SCLCR/L06
Miejsce połączenia / podziału: 8 mm
Kąt ustawienia κ: 95 stopni
pasująca wymienna płytka skrawająca: CC.. 0602..
minimalna ∅ otworu wstępnego $D_{min.}$: 10 mm
Przesunięcie osi L_3: 6 mm

Opis techniczny

kod ISO uchwytu	A08H SCLCR/L06
śruby mocujące	269028 5
Długość wysięgu L_1	35 mm
wielk. płytki	6 mm
Miejsce połączenia / podziału	8 mm
Przesunięcie osi L_3	6 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	CC.. 0602..
minimalna ∅ otworu wstępnego $D_{min.}$	10 mm
∅ chwytu	8 mm
długość całkowita L	100 mm
wysokość mocowania L_2	7 mm
Kąt ustawienia κ	95 stopni

Przyporządkowanie płytek skrawających	lewe i neutralne
rodzaj zastosowania	prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3×D
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	269410
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX8	674248 TX8
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
śruby mocujące Typ 5	269028 5