Garant

Wytaczaki HM, lewe, długość wysięgu / wielkość płytki: 85/S5 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	268736 85/S5
GTIN	4045197562630
Klasa artykułu	21V

Opis

Wytaczaki HM 85/S5 mmkod ISO uchwytu: E08K SGLPR/LS5
Miejsce połączenia / podziału: 8 mm
Kąt ustawienia κ: 95 stopni
pasująca wymienna płytka skrawająca: GPCT S5010.
minimalna ∅ otworu wstępnego $D_{min.}$: 10,72 mm
Przesunięcie osi L_3 cofniętych uchwytów: 6,40 mm

Opis techniczny

pasująca wymienna płytka skrawająca	GPCT S5010.
wielk. płytki	S5 mm
Przesunięcie osi L_3 cofniętych uchwytów	6,40 mm
Długość wysięgu L_1	85 mm
Długość całkowita L cofniętych uchwytów	125 mm
Miejsce połączenia / podziału	8 mm
kod ISO uchwytu	E08K SGLPR/LS5
minimalna ∅ otworu wstępnego $D_{min.}$	10,72 mm
śruby mocujące	269028 6
wysokość mocowania L_2	7,49 mm
Kąt ustawienia κ	95 stopni
Przyporządkowanie płytek skrawających	neutralne
rodzaj zastosowania	lewe

Wewnętrzna głębokość toczenia do	8×D
Materiał ostrza 	HM
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	269412
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX6	674248 TX6
śruby mocujące Typ 6	269028 6