Underwater Kinetics

Latarka kieszonkowa LED-EX z bateriami, Typ: 2ELED

Dane zamówienia

Numer katalogowy	081522 2ELED
GTIN	032705133417
Klasa artykułu	08C

Opis

Wykonanie:
Latarka kieszonkowa z ochroną przeciwwybuchową, przetestowana zgodnie z aktualnymi wytycznymi ATEX.
Wydajna lampa inspekcyjna, odporna na wstrząsy, pyło- i wodoszczelna.
Jasna latarka diodowa długopisowa LED z klipsem do zaczepienia na torbie. Centralnie ważony strumień światła, 6500 K. Lekka, pasuje do każdej torby narzędziowej i można ją zaczepić na każdej kieszeni kurtki. Przełącznik tylny. Dzięki nasadce światłowodowej doskonale nadaje się do oświetlania trudno dostępnych, ciasnych miejsc.
Funkcja:
IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

Opis techniczny

Strumień światła	40 lm
strefa wg ATEX	Strefa 1
strefa wg ATEX	Strefa 21
typ baterii	Micro, AAA
Liczba dołączonych baterii	2
kolor obudowy	żółte
czas świecenia	3 h
∅ główki	22 mm

masa	55 g
stopień ochrony IP	IP 67
długość całkowita	132 mm
Właściwości urządzenia	Nadaje się do obszarów EX
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
Rodzaj produktu	Latarka

Akcesoria

Nasadka światłowodowa do oświetlenia punktowego Typ 2ELED	081528 2ELED
Baterie alkaliczno-manganowe typ LR3	081551 LR3
Baterie alkaliczno-manganowe typ LR3	081552 LR3
Baterie alkaliczno-manganowe typ LR3	081553 LR3
Baterie alkaliczno-manganowe typ LR3	081554 LR3
Baterie litowo-metalowe wielkość międzynarodowa LR3	081559 LR3
Baterie alkaliczno-manganowe wielkość międzynarodowa LR3	081561 LR3