Garant

Płytki z zarysem częściowym 60°, wewnętrzne, prawe, HB 7020, skok gwintu: 0,5-1,25 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	270789 0,5-1,25
GTIN	4045197463074
Klasa artykułu	21J

Opis

Wykonanie:
Płytki z zarysem częściowym 60° do gwintów wewnętrznych.
Klasa tolerancji: DIN 13 6H
Rodzaj gwintu: M
Rodzaj gwintu: MF
Rodzaj gwintu: MF-LH
Rodzaj gwintu: M-LH
Kąt boku zarysu gwintu: 60 stopni
Grubość: 1,85 mm
Wielkość płytki L: 6 mm

Opis techniczny

Seria	Gwintowanie wewnętrzne
Materiał ostrza 	HM
skok gwintu	0,5 mm

Gatunek	HB 7020
Klasa tolerancji	DIN 13 6H
Rodzaj gwintu	M
Rodzaj gwintu	MF
Rodzaj gwintu	MF-LH
Rodzaj gwintu	M-LH
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Grubość	1,85 mm
Wielkość płytki L	6 mm