Garant

Krótkie uchwyty wiertarskie, kształt AD/B, SK 50, zakres mocowania: 0,5-16 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	301467 0,5-16
GTIN	4045197573414
Klasa artykułu	31B

Opis

Wykonanie:
Prawo- i lewobieżne.
Z otworem na układ elektroniczny Balluff. Maksymalne bicie **≤ 20 µm.**
oczyszczane metodą obróbki strumieniowo-ściernej z użyciem kulek szklanych.
w dostawie::
z **kluczem do mocowania** i z uchwytem poprzecznym.
Wyp. dodatkowe:
Sworznie dociągające (AB) nr 308600–308806, klucz mocujący AB nr 308820–308835.
rodzaj budowy: standardowe
wymiar A długości wysięgu: 106 mm
∅ zewn. D: 57 mm
Klucze do mocowania zamienne nr 627425: SW 6

Opis techniczny

zakres mocowania	0,5 - 16 mm
wymiar A długości wysięgu	106 mm
rodzaj budowy	standardowe
Klucze do mocowania zamienne nr 627425	SW 6
∅ zewn. D	57 mm
adapter	SK 50

Norma na uchwyt	DIN 69871
Norma na uchwyt	ISO 7388-1
Kształt	ADB
chłodzenie wewnętrzne	tak, przy maks. 50 bar
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 18000 min^{-1}
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 20 µm
maksymalny moment obrotowy dokręcania $M_{d\ maks.}$	≤ 14 Nm
Rodzaj produktu	Krótka oprawka wiertarska – HSK,

Akcesoria

Sworznie dociągające kształt A do stożka niesamohamownego 50	308600 50
Sworznie dociągające uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 50	308650 50
Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308760 50
Wkładki dynamometryczne do sworzni dociągających wg DIN 69872 do stożka niesamohamownego 50 SK	308810 50
Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308780 50
Sworznie dociągające kształt B do stożka niesamohamownego 50	308640 50
Sworznie dociągające, 18CrNiMo7, kształt A do stożka niesamohamownego 50	308605 50
Specjalne sworznie dociągające bez gwintu wewnętrznego, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308700 50
Specjalne sworznie dociągające do stożka niesamohamownego 50	308740 50
Klucze do sworzni dociągających wg DIN 69872 do stożka niesamohamownego 50 SK	308820 50

Sworznie dociągające uszczelnione, kształt A do stożka niesamohamownego 50	308610 50
Specjalne sworznie dociągające bez gwintu wewnętrznego, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308720 50
Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308795 50
Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308790 50
Sworznie dociągające, 18CrNiMo7, uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 50	308615 50
Klucze do sworzni dociągających wg ISO 7388 do stożka niesamohamownego 50 SK	308830 50
Wkładki dynamometryczne do sworzni dociągających wg ISO 7388 do stożka niesamohamownego 50 SK	308812 50
Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308765 50
Sworznie dociągające uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 50	308620 50
Sworznie dociągające uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308660 50
Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308785 50